



Anschluss	One-Touch-Fitting
Vakuumbzuleitung Richtung	Seitlich
Montage	Außengewinde



Anschluss	One-Touch-Fitting
Vakuumbzuleitung Richtung	Seitlich
Montage	Innengewinde

Bestellung

AZPR 02 U N - 04 - A5

① ② ③ ④ ⑤


- ① ② ③ Saugmodell siehe Seite 104
- ④ Vakuumbzuleitung (siehe Tabelle ①)
- ⑤ Montagengewinde (siehe Tabelle ①)

Tabelle ①

Anschluss		Symbol	Schlauch/Außengewinde	Φ2-Φ8	Φ10-Φ16	Φ20-Φ32	Φ40-Φ50
Vakuumbzuleitung	One-Touch-Fitting	04	Schlauch Φ4	•	•	•	-
		06	Schlauch Φ6	•	•	•	•
		08	Schlauch Φ8	-	-	•	•
Montage	Außengewinde	A5	M5×0,8	•	•	-	-
		A6	M6×1	•	•	•	•
		A8	M8×1	-	-	•	•
	Innengewinde	B4	M4×0,7	•	-	-	-
		B5	M5×0,8	•	•	•	-
		B6	M6×1	-	•	•	•
		B8	M8×1,25	-	-	•	•

(• = möglich)

Abmessungen (mm)



Anschluss	One-Touch-Fitting
Vakuumbzuleitung Richtung	Seitlich
Montage	Außengewinde verwenden



Bestellung

AZPR ① **02** ② **U** ③ **N** ④ **J** - ⑤ **04** - ⑥ **A8** ⑦

① ② ③ Saugermodell siehe Seite 104

④ Bauart Regulierer

J	Drehend
K	Verdrehsicher

⑥ Vakuumbzuleitung (siehe Tabelle ①)

⑦ Montagegewinde (siehe Tabelle ①)

⑤ Hub (mm)


Hub	Durchmesser Sauger
6	Φ2-Φ8
10	Φ2-Φ50
15	Φ2-Φ8
20	Φ10-Φ50
25	Φ2-Φ8
30	Φ10-Φ50
40	Φ10-Φ32
50	Φ10-Φ50

Tabelle ①

Anschluss		Symbol	Schlauch/Außengewinde	Φ2-Φ8	Φ10-Φ16	Φ20-Φ32	Φ40-Φ50
Vakuumbzuleitung	One-Touch-Fitting	04	Schlauch Φ4	•	•	•	-
		06	Schlauch Φ6	•	•	•	•
		08	Schlauch Φ8	-	-	•	•
Montage	Außengewinde	A8	M8x1	•	-	-	-
		A10	M10x1	-	•	•	-
		A14	M14x1	-	-	-	-

Abmessungen (mm)

· Außengewinde-Anschluss



Saugerabmessungen siehe Seite 105

S: Schlüsselweite

	(mm)		
Pufferhub	A	B	
6	8	15	
10	11	43	
15	16	43	
25	26	43	

	(mm)		
Pufferhub	A	B	
10	11	23	
20	21	51	
30	31	51	
40	41	77	
50	51	77	

	(mm)		
Pufferhub	A	B	
10	11	23	
20	21	51	
30	31	51	
40	41	77	
50	51	77	

	(mm)		
Pufferhub	A	B	
10	12	50	
20	22	50	
30	32	50	
40	52	75	